

品番：EA581AF-1

品名：30m チョークライン(はや巻・持ち手付)



販売価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
カタログ価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 23:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0724ページ		



仕様

メーカー	たくみ	型番	2112
糸サイズ	太さ:3mm 長さ:30m	仕様	手巻き式
サイズ	117×81×335mm	重量	434g
材質	ABS	用途	道路工事、交通標示線の下書きに

巻き戻しがラクな2倍速ギア式です。

ラインの位置が合わせやすい先端形状です。

粉補充が簡単なシャッター式です。

粉チョークスペースをリール部分とグリップ部分に設けることにより、コンパクトなサイズと粉チョーク容量(200g)を実現しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.