

品番：EA581DE-1

品名：100-300mm ビスピッチマーカ



販売価格	7,070円(税抜) / 7,777円(税込)		
カタログ価格	7,070円(税抜) / 7,777円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/10 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0733ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	77315
サイズ	メインブロック部:159×79×80mm ガイド定規部:200×663×15mm	重量(g)	メインブロック部:300 ガイド定規部:110
精度	100mmピッチ:95~100mm 150mmピッチ:145~150mm 200mmピッチ:195~200mm 250mmピッチ:240~250mm 300mmピッチ:290~300mm	材質	メインブロック部:ABS樹脂、ポリアセ タール樹脂、エラストマー樹脂、エラス トマー樹脂、ステンレス、シリコンゴム ガイド定規部:ABS樹脂、アルミ
用途	合板、石膏ボードなど、板材へのビス間 隔のマーキングに。		

一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。

滑らだけで簡単にマーキングができます。

取り替えが簡単なカートリッジ式です。

注ぎやすい墨タンクを採用しました。

ガイド定規用ストッパー使用でボード巾の中心にマーキングできます。

ガイド定規用ストッパーをそれぞれの穴に固定しメインブロックを突き当てると簡単にボードの中心にピッチをマークできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

