品番: EA582C-24

品名: 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)



販売価格	<b>2,860円</b> (税抜)/3,146円(税込)				
カタログ価 格	2,860円(税抜)/3,146円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>23</b> (2025/12/12 18:39現在)				
商品入数	10	販売単位	pk		
カタログページ	0188ページ0189ページ				





## 仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	20145V224HE		
適合機種	EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、 CA、CB、E、EA-2、SA-1、SA-2	長さ	300mm		
山数	24山	幅	13mm		
入数	10枚入り	用途	一般用		
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。					
刃先硬度はHRC64~66					
折れにくいため、きわ切りもできます。					
ステンレス・鉄の切断に適しています。					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.