

品番 : EA584A-10A

品名 : M10 ドリルエキストラクター(左回転)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/12/15 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0353ページ		



素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。差し替えなしの一連の作業で抜き取りが可能です

仕様

用途	折れたボルトの抜き取り作業に	仕様	左回転専用(逆転)
適合ボルトサイズ	M10	シャンク	六角4.9mm
ドリル材質	HSS		
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。			
ドリルとエキストラクターが1つのため、穴あけから抜き取りまでを1回で作業可能。			

代替品

	品番	EA584BB-2
	コメント	M8-M10 打ち込み式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.