

品番 : EA584AB-28

品名 : M2.5-M5 ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)



販売価格	2,680円(税抜) / 2,948円(税込)		
カタログ価格	2,680円(税抜) / 2,948円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/19 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0354ページ		



## 仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	ANH-S2
用途	なめたネジを取り外す作業に	差込六角対辺	6.35mm
適合サイズ	M2.5～M5(+)ねじNo.1、2 ステンレスねじにも対応(焼入れ不可 ・HRC40以下)	セット内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・M2.5～3ネジ対応ビット(全長65mm)</li><li>・M3.5～5ネジ対応ビット(全長65mm)</li><li>・ステンレス加工用オイル</li><li>・スペアドリル部品1.5mm・2mm(各1個)</li><li>・スペアねじ部品No.1・No.2(各1個)</li><li>・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)</li></ul>
材質	クロムバナジウム鋼		

ドリル側でネジに下穴をあけ(正転)、逆ネジ側で抜き取ります(逆転)

ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。

ステンレス用加工オイルはステンレスネジへの穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少くなります。

ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用

先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアねじ交換部品付き)

RoHS2適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.