品番：EA584AB-2L

品名：M3.5-5 ドリル付エキストラクター



販売価格	1,420円（税抜）／ 1,562円（税込）			
カタログ価格	1,420円（税抜）／1,562円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/16 14:20現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0354ページ			



仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	ANH-285
用途	なめたネジを取り外す作業に	適合サイズ	M3.5～M5（(+)ねじNo.2）
差込六角対辺	6.35mm	セット内容	・M3.5～5ネジ対応ビット(全長85mm) ・スペアドリル部品2mm×1 ・スペアねじ部品No.2用×1 ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ（各1個）
材質	クロムバナジウム鋼		

ロングビットタイプ
なめたねじ（十字溝が潰れたねじ）が外せる
ドリル側でねじに下穴をあけ（正転）、逆ねじ側で抜き取ります（逆転）
ドリルねじ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたねじには使用できません。
先端は消耗しても部品交換可能（スペアドリル、スペアねじ交換部品付き）
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用
RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.