

品番 : EA584AG-32

品名 : 5本組 ドライバ-型エキストラクター(軽傷用)



販売価格	7,070円(税抜) / 7,777円(税込)		
カタログ価格	7,070円(税抜) / 7,777円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



潰れた六角穴付ボルト・(+)ねじ#2を取り外す軽症用エキストラクターセット

#### 仕様

メーカー	エンジニア	型番	ESCOオリジナルセット品
用途	潰れた六角穴付きボルトの取り外しに 現場での修理、整備、自動車、バイク、 自転車のメンテナンス、日曜大工に	<セット内容>	<ul style="list-style-type: none"><li>エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1</li><li>エキストラクター(ドライバー型)</li><li>ビットケース</li></ul>
エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm	全長:105mm 六角穴対辺:2mm キャップボルト:M2.5 ボタン皿ボルト:M3 ホーローセット:M4 対辺:6.35mm	エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm	全長:105mm 六角穴対辺:2.5~3mm キャップボルト:M3・M4 ボタン皿ボルト:M4・M5 ホーローセット:— 対辺:6.35mm
エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm	全長:105mm 六角穴対辺:4mm キャップボルト:M5 ボタン皿ボルト:M6 ホーローセット:— 対辺:6.35mm	エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm	全長:105mm 六角穴対辺:5mm キャップボルト:M6 ボタン皿ボルト:M8 ホーローセット:M10 対辺:6.35mm
エキストラクター(ドライバー型)	軸長:73mm(装着時) 軸径:6.35mm 全長:194mm 柄径:38mm ハンドル長:121mm 対応ネジ:軽傷	ビットケース	<ul style="list-style-type: none"><li>ビット収納数…5本</li><li>六角シャンク1/4" (6.35mm) のドライバービットの収納に</li></ul>

適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ  
差込六角対辺:6.35mm

【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】

- ・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。
- ・手動・電動問わず使えます。
- ・※電動は低速モード推奨  
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。
- ・※鋸や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。  
除去後はペンチ等を利用してネジを外してください。

【エキストラクター(ドライバー型)仕様】

- ・潰れたネジが外せるビット付き
- ・φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
- ・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
- ・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
- ・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
- ・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.