

品番：EA584AG-61

品名：3-10mm/16個組 エキストラクターセット



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット

仕様

メーカー	エンジニア	型番	DXZ-22
商品名	ネジレスQセット	〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"> ・ネジモグラソケット×6 ・ヘックスソケット×6 ・4段階伸縮ラチェットハンドル×1 ・エクステンション×1 ・ユニバーサルジョイント×1
適合サイズ	六角穴付きボルト:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0mm キャップボルト:M4~M12 ボタンボルト:M5~M16 皿ボルト:M5~M16 ホーローセット:M6~M20	差込角	9.5mm
ラチェットハンドル	ギア数:72 送り角:5° 全長:215~315mm	最大トルク	275N・m
ケースサイズ	300×190×60(H)mm	ケース材質	高密度ポリエチレン
総重量	1707g		

新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。

ホーローセットにも使用できる細軸仕様。

お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。

全長215～315mmまで4段階で伸縮できるラチェットハンドル

コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き

現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に最適

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.