品番: EA585ED-1

品名: φ47mm ケーブルカッター(充電式)



販売価格	196,000円(税抜) / 215,600円(税込)				
カタログ価格	196,000円(税抜)/215,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/25 18:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0239ページ				







## 仕様

口開き	50mm	切断能力	◆硬銅より線:150mm単芯(φ21) ◆架橋ポリエチレン・絶縁ビニルシースケーブル: (600V-CV)150mm3芯(φ46) (600V-CV)325mm単芯(φ31) (600V-CV)500mm単芯(φ38) ◆6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル: (6600V-CV)500mm単芯(φ45) ◆600ビニル絶縁電線:(600V-IV) 500mm単芯(φ35) ◆ビニル絶縁ビニルシースケーブル: (600V-VVR)150mm3芯(φ47)			
電源	21.6Vバッテリー	サイズ	180(W)×110(D)×430(H)mm			
重量	3.5kg(バッテリー含む)	付属品	バッテリー(EA585ED-10A)、 充電器、ケース			
食いつきの少ない機械式						
切断完了時のオートリバース機構						
21.3Vバッテリ搭載で高速切断						
暗所での作業に便利なLEDライト						
安全性を考慮したロック付スイッチ						

はさみ式

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.