

品番：EA585J-5

品名：φ15.5mm/240mmケーブルカッター



販売価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
カタログ価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/22 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0243ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	ME-60S
切断能力	IV・CV線: 60mm ² VVR・CV: 8mm ² ×3心 CVT: 8mm ² VVF: 2.6mm×3心	最大切断能力	φ15.5mm
全長	240mm	重量	365g

銅線ケーブル専用

人間工学を駆使、驚異の切れ味!

軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。

刃物用炭素工具鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します。

<注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部の損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

