

品番：EA585JA-2A

品名：φ 21mm/455mm ケーブルカッター



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



切断能力	600V
IV線: 150mm <sup>2</sup>	CV線: 21mm <sup>2</sup>
VVR: 22mm <sup>2</sup> ×3心	CVT: 22mm <sup>2</sup>
CV: 100mm <sup>2</sup>	
CVT: 22mm <sup>2</sup>	

※すばらしい切れ味  
刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用  
三角刃部を鋭く研削して、高い強度を保ち  
切断できるようにし、その上ケーブルの丸み  
をほとんど変化させません。

## 仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC20E150
切断能力	IV線: 150mm <sup>2</sup> VVR: 22mm <sup>2</sup> ×3心 CV: 100mm <sup>2</sup> CVT: 22mm <sup>2</sup>	最大切断能力	φ 21mm
全長	455mm	重量	1100g
ハンドル材質	アルミ合金		

### 銅線専用

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

### <注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

