


品番：EA585JC-2A

品名：φ 26mm/615mm ケーブルカッター(絶縁)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC20E250S
切断能力	IV線: 250mm <sup>2</sup> VVR線: 60mm <sup>2</sup> ×3心 CV線: 200mm <sup>2</sup> CVT線: 60mm <sup>2</sup>	最大切断能力	φ 26mm
全長	615mm	重量	1500g
ハンドル材質	G-FRP樹脂		

銅線専用

耐電圧50000V

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。

太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い

<感電事故防止>

刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。

<抜群の絶縁性>

ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用しています。

<注意>

・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。

- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.