

品番：EA585JD-3A

品名：φ 35mm/605mm ケーブルカッター



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



※穿ばしにくい短絡線
刃部が精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用、太い電線を楽に切断できるようにし、ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

切断能力	400V	VVR	CV	CVT
	40mm ²	60mm ² ×3心	40mm ²	60mm ²

仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC20E325
切断能力	IV線: 400mm ² VVR線: 60mm ² ×3心 CV線: 400mm ² CVT線: 60mm ²	最大切断能力	φ 35mm
全長	605mm	重量	2230g
ハンドル材質	アルミ合金		

銅線専用

刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用、太い電線を楽に切断できるようにし、ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

倍力(オートギアシフト)機構により、ハンドル荷重が約1/2に!

A: てこ方式 → B: 倍力(オートギアシフト)機構 → C: てこ方式

A: 刃物が被覆を切断するまでは、てこ方式(ハンドル荷重が軽い範囲)

B: 銅線の切り始めから半分以上切断するまでには、倍力機構(オートギアシフト機構)切替え切断(最も力を必要とする部分)

C: 銅線が残り少なくなった時点で再びてこ方式切断

<注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
- ・指定された電線以外には使用しないでください。
- ・切断能力以内でご使用ください。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.