品番: EA585KA-14S

品名: φ15mm/165mm ケーブルカッタ-(スプリング付)



販売価格	8,190円 (税抜)/9,009円(税込)				
カタログ価格	8,190円(税抜)/9,009円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 02:28現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0244ページ				













 ϕ 15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 21 165
切断能力	φ15mm(50m m ²)	全長	165mm
ハンドル	プラスチックコーティング	重量	215g
材質	高級特殊工具鋼 (刃は焼き入れされ、精密研削されています。)		

スプリング付

スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

単線および多芯の銅/アルミニウムケーブルを切断します。

スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.