

品番：EA585KB-11

品名：φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/10 20:39現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 16 160
切断能力	φ15mm(50mm <sup>2</sup> )	全長	160mm
重量	225g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高品質特殊工具鋼(高周波焼き入れ)
刃硬度	57HRC		
1000V絶縁ハンドル採用			
銅・アルミケーブル用			
ケーブルを潰さずに切断します。			
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。			
挟み込み防止機能で安全な作業を実現。			
最大5×4mm <sup>2</sup> の単銅線およびアルミ線を切断。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.