品番: EA585KB-11

品名: φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)



販売価格	<b>10,400円</b> (税抜)/ 11,440円(税込)				
カタログ価 格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/19 04:07現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0244ページ				









## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 16 160
切断能力	φ15mm(50m m <sup>2</sup> )	全長	160mm
重量	225g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高品質特殊工具鋼(高周波焼き入れ)
刃硬度	57HRC		

1000V絶縁ハンドル採用

銅・アルミケーブル用

ケーブルを潰さずに切断します。

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。

挟み込み防止機能で安全な作業を実現。

最大5×4mmの単銅線およびアルミ線を切断。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.