品番: EA585KB-12S

品名: φ15mm/165mm ケーブルカッタ-(絶縁·バネ付)



販売価格	12,100円 (税抜)/ 13,310円(税込)					
カタログ価 格	12,100円(税抜)/13,310円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 04:24現在)					
商品入数	1	販売単位	Т			
カタログ ページ	0211ページ					

















-12Sはスプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	95 26 165			
切断能力	φ15mm(50m m ²)	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)			
仕上げ	クロムメッキ	全長	165mm			
重量	275g	材質	バナジウム鋼(焼入焼戻処理)			
銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)						

ハンドルはつば付で火花が手に飛ぶのを防ぎます。

つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。 片手操作で簡単に切断できます。

調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構

挟み込み防止付き

スプリング付き

株式会社エスコ