

品番：EA585KC-160

品名：φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット)



販売価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/03 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 12 160
切断能力	φ15mm(50mm <sup>2</sup> )	全長	160mm
重量	225g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	約57HRC
銅・アルミケーブル用			
高周波焼き入れを施した切断刃			
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減			
ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。			
挟み込み防止機能で安全な作業を実現			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.