

品番：EA585KC-165

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,290円(税抜) / 8,019円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,290円(税抜) / 8,019円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/03 05:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0242ページ | | |



φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断

仕様

| | | | |
|------|--------------------------|-----|-----------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 95 12 165 |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 切断能力 | φ15mm(50m ²) | 全長 | 165mm |
| 幅 | 54mm | 重量 | 253g |
| 刃硬度 | HRC54~56 | 材質 | 高品質特殊工具鋼 |

銅・アルミケーブル用

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

片手で簡単に作業できます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断は適しません。

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA585KC-165A
コメント 変更点:グリップデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.