


品番：EA585KC-165SA

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)



販売価格	9,110円(税抜) / 10,021円(税込)		
カタログ価格	9,110円(税抜) / 10,021円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/10 17:51現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 22 165
切断能力	φ15mm(50mm <sup>2</sup> )	全長	165mm
刃硬度	HRC54~56	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォート	重量	254g
材質	高品質特殊工具鋼		

銅・アルミケーブル用

スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

自動ロック機構採用。

スクリュージョイントは調節可能です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

片手で簡単に作業できます。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.