

品番：EA585KC-165SA

品名：φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,030円(税抜) / 9,933円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 9,030円(税抜) / 9,933円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2025/11/19 04:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                           |     |           |
|------|---------------------------|-----|-----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス)            | 型番  | 95 22 165 |
| 切断能力 | φ15mm(50mm <sup>2</sup> ) | 全長  | 165mm     |
| 刃硬度  | HRC54~56                  | 仕上げ | 磨き        |
| ハンドル | コンフォート                    | 重量  | 254g      |

銅・アルミケーブル用

スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。

自動ロック機構採用。

スクリージョイントは調節可能です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

片手で簡単に作業できます。

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

