

品番：EA585KC-200

品名：φ20mm/200mm ケーブルカッター



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0243ページ		



特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 12 200
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	φ20mm(70mm ²)	全長	200mm
幅	57mm	刃硬度	HRC54~56
重量	324g	材質	高級特殊工具鋼

銅・アルミケーブル用

ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。

イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

スクリュージョイントは調節可能です。

代替品

品番	EA585KC-200A
コメント	変更点: グリップデザイン



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.