

品番：EA585KM

品名：φ38mm/570-770mm ケーブルカッター(ラチェット・伸縮式)



販売価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0239ページ		



ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 32 038
ハンドル	コンフォート	仕上	磨き(黒表面処理)
切断能力	銅線(多芯): φ38mm(280mm <sup>2</sup> )	全長	570~770mm(伸縮式)
重量	1980g	材質	ハンドル: アルミニウムのオーバルパイプ製 カッターヘッド: 高級特殊工具鋼

ラチェット機構が働き、太いケーブルでもきれいに切断できます。

角度調整可能な伸縮式ハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。

5段階調整(長さを570・620・670・720・770mmに変更可能)

調整可能なねじ式ジョイント

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.