

品番：EA585KR-2A

品名：φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式)



販売価格	70,500円(税抜) / 77,550円(税込)		
カタログ価格	70,500円(税抜) / 77,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



3段階のラチェット機構とテコの原理を利用したデザインにより、片手での操作が可能です。

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 31 280
全長	280mm	切断能力	φ52mm(380mm ²)
仕上げ	ラッカー	ハンドル	コンフォート
重量	860g		

銅・アルミケーブルの単線・複合線用(スチールワイヤーの切断はできません。)

軽量かつコンパクトで、狭所でも使用できます。

焼き入れされ、精密に研磨された刃先により、ケーブルを潰すことなく、滑らかかつ綺麗に切断します。

挟み込み防止機構により、指が挟まれるのを防ぎます。

ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.