

品番 : EA585KR-3

品名 :  $\phi 60\text{mm}/320\text{mm}$  ケーブルカッター(ラチェット式)



販売価格	77,800円(税抜)／85,580円(税込)		
カタログ価格	77,800円(税抜)／85,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/24 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0239ページ		



1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	95 32 320
全長	320mm	重量	825g
切断能力	銅・アルミの単線・複合線: $\phi 60\text{ mm}$ ( $600\text{mm}^2$ ) (スチール製ワイヤーおよびワイヤー ロープには適しません)		

ツール:亜鉛合金メッキ(黒)

刃先研磨仕上げ

コンパクト構造のため狭い場所でも使用可能

片手・両手でのラチェット操作で簡単切断

1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用

『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適

3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です

鉄道・造船・風車向け

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.