

品番：EA585KR-3

品名：φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)



販売価格	77,800円(税抜) / 85,580円(税込)		
カタログ価格	77,800円(税抜) / 85,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/25 21:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0239ページ		



1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	95 32 320
全長	320mm	重量	825g
切断能力	銅・アルミの単線・複合線: φ60 mm (600mm <sup>2</sup> ) (スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません)		
ツール: 亜鉛合金メッキ(黒)			
刃先研磨仕上げ			
コンパクト構造のため狭い場所でも使用可能			
片手・両手でのラチェット操作で簡単切断			
1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用			
『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適			
3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です			
鉄道・造船・風車向け			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.