

品番：EA585KR-6A

品名：φ45mm/315mm ケーブルカッター(ラチェット式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 85,200円(税抜) / 93,720円(税込) | | |
| カタログ価格 | 85,200円(税抜) / 93,720円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 07:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断

仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|-------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 32 315 A |
| 仕上げ | ラッカー(黒) | ハンドル | コンフォート |
| 切断能力 | φ45mm(380mm ²) | 全長 | 315mm |
| 重量 | 800g | 材質 | 特殊工具鋼 |

刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。

切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア付

軽くてコンパクトなので狭い場所でも作業できます。

ハンドルロック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.