

品番：EA588DE

品名：225mm ボード面取りカッター



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,890円(税抜) / 8,679円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 7,890円(税抜) / 8,679円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/17 13:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0137ページ                       |      |   |




#### 仕様

|      |                  |    |                      |
|------|------------------|----|----------------------|
| メーカー | EDMA(エドマ)        | 型番 | 069255               |
| 用途   | 22~45°の面取りができます。 | 材質 | 刃:ステンレス、本体:亜鉛メッキスチール |
| 台サイズ | 225×85×85(H)mm   | 重量 | 529g                 |

調整ネジの刃の位置を変えることで、面取りの深さと角度が調整できます。

#### 代替品

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 品番 EA588DB-1<br>コメント |
|--|----------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.