

品番：EA589AH-22

品名：140mm セーフティカッターナイフ(自動収納式/左右両用)



販売価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)			
カタログ価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 19:40現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



**[HYDE]セーフティカッター
(スプリング式)**

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。

折線なしカッターの特徴

- 作業中に刃が折れたり、折った刃が差入し、怪我や工場・施設・施設等への異物混入を防ぎます。
- 刃を長く出すことで、滑く、滑りし作業は、刃の折れがなくなります。



レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。

仕様

材質	本体:メタルダイカスト、刃:炭素鋼	刃厚	0.6mm
刃長	58mm	刃幅	18.7mm
全長	140mm		
スライドボタンの先端を折ることで刃の出幅を調節可能(6.3～12.7mm)			
安全設計!スプリング式セーフティカッター(レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すとスプリングの力で収納されます)			
右利き・左利き兼用			

代替品

	品番 EA589CT-14 コメント 自動収納セーフティカッター
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.