


品番：EA589AS-26

品名：167mm カッターナイフ(先端爪付)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	DC-L560BBL
ロック	オート	サイズ(mm)	刃長:100 刃幅:18 刃厚:0.5
材質	本体:エラストマー樹脂 刃:SK120	全長	167mm
重量	99g		
オートロック式(ロック力25kg)			
厚物切断用			
ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用			
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。			
安全ロープ取付用環付。			
凌刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)			
刃物ですので取り扱いにご注意下さい。			
使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。			
ドライバーカッターL用セフホルスター対応			

刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

代替品

	<p>品番 EA589CY-20</p> <p>コメント メーカー異なります</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.