

品番 : EA589AS-29

品名 : 167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダ-付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/01/12 13:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1801ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-------|------------------------|
| メーカー | TJMデザイン(Tajima) | 型番 | DC-L560BSFBL |
| 用途 | 厚物切断用 | ロック | オート |
| 刃長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 全長 | 167mm |
| ホルダーサイズ | 202×59×44mm | 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.0mm以内 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:SK120 ホルダー:プラスチック クリップ・ベルト通し部:エラストマー樹脂 | 重量 | 163g |
| 付属品 | ロック機能付専用ホルスター、替刃×2枚 | | |

ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッタ一本体を多機能工具として使用できます。

カッターホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです。

ベルト通しとホルスターは45度回転できるので、お好きな角度を選び装着できます。

キレ・スレに強く、雨・油にも型崩れしません。

滑りにくいエラストマー樹脂グリップ

親指で解除できるロックボタン機能

段ボールの折り目付や、ペンキ缶等の蓋あけに便利な爪付き

本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き

ボディ内に2枚の替刃を内蔵可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.