

品番 : EA589BA

品名 : 180mm カッターナイフ



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/01/12 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1802ページ		



滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフ

仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	151BG
様式	ネジロック式	材質	本体:エラストマ樹脂 刃:SK-120 ネジつまみ:ポリアセタール樹脂 内軸:ステンレス
全長	180mm	刃幅	25mm
刃厚	0.7mm	重量	137g

ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフです。

ノンスリップハンドルで、切れ味がよいカッター

強靭な刃厚0.7mmの特大H型刃を装着しています。

極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、厚手の素材のカッティングにも適しています。

特大サイズながら抜群の使いやすさで、手の大きな方にも扱いやすいです。

刃先までしっかりと固定できるネジロック式

刃幅と刃厚が同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。

替刃は付属されていません。EA589BA-1をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.