

品番：EA589BR-3

品名：138mm カッターナイフ(リサイクル)



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1849ページ		



### 仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	203B
様式	オートロック式、左右両用	全長	138mm
刃長	83.3mm	刃幅	12.5mm
刃厚	0.45mm	材質	本体:再生ABS樹脂 刃:合金工具鋼
重量	55g		

薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現

スリムなフォルムに刃厚0.45ミリのM厚刃を装着した、全く新しい規格の中型カッターナイフです。

大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ

大型カッターナイフを使い慣れない方も扱いやすいコンパクトサイズです。

刃を反転させることで左右どちらの利き手でも使用できます。

クリップはロック機能が備わっており、スライダの不意の脱落を防止します。

刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.