

品番 : EA589CT-19

品名 : 100mm カッターナイフ(スプリング式/金属探知反応)



販売価格	955円(税抜)／1,051円(税込)		
カタログ価格	955円(税抜)／1,051円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/31 23:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	447.02
商品名	SECUNORM HANDY MDP	刃長	39mm
刃幅	18.4mm	刃厚	0.3mm
全長	100mm	材質	刃:ステンレス鋼 本体:ステンレススチール
切込み深さ	9mm	用途	段ボール(2層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー、織維
重量	37.5g		

左・右利き兼用

金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。

本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。

刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

X線検出可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.