

品番：EA589CT-28

品名：49.9x19x0.65mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚)



販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 09:37現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ			



カタログ訂正 24/11/06 (誤)セラミック先角替刃→(正)セラミック先丸替刃(No.56 1205)

### 仕様

メーカー	mator(マーター)	型番	1765232.25
刃長	49.9mm	刃幅	19mm
刃厚	0.65mm	刃材質	セラミック
重量	2.5g(1枚当たり)	総重量	21.5g
入数	2枚		

EA589CT-8,-9,-10,-14、EA589CS-11用替刃

先丸(深刃仕様)

非磁性、非導電性、オイルフリー

刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。

刃先が丸いため、比較的安全に使用できます。

刃を180度反転させることで再度使用することができます。

スチール刃よりも長期間、切れ味を維持できます。

刃がセラミックなので、錆びることがありません。

両面研磨刃で均等性があります。

セラミックで錆びないので、オイルフリーで食品業界や製菓業界などに適しています。

セラミックの特性上、固い物を切ると刃が欠けたり割れることがあります

### **株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.