
品番: EA589CT-60

品名:102mm 開梱用小型カッター(セラミック刃)



販売価格	<b>2,930円</b> (税抜)/3,223円(税込)				
カタログ価 格	2,930円(税抜)/3,223円(税込)				
在庫数	<b>最新在庫: 6</b> (2025/11/09 08:30現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1690ページ				



## 仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	185004.17
商品名	SECUNORM 185	刃長	26mm
刃幅	18.5mm	刃厚	0.5mm
全長	102mm	材質	本体:ステンレススチール 刃:セラミック
重量	31.8g	切削深さ	9mm
主な使用用途	段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材		

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター

左・右利き兼用

スプリング式

グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。

交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。

ストラップホール付で、カッターナイフを確実に固定できます。

刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

スチール刃よりも長期間、切れ味を維持できます。

刃がセラミックなので、錆びることがありません。

セラミックの特性上、固いものを切ると刃が欠けたり割れることがあります。

## 代替品



品番 EA589DS-4

コメント セラミック刃/スプリング型



品番 EA589DS-21

コメント セラミック刃/自動収納型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.