

品番：EA589CT-8

品名：138mm カッターナイフ(セーフティ/左右兼用)



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 261 (2026/04/22 11:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1803ページ                        |      |   |



ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

#### 仕様

|       |   |       |                       |
|-------|---|-------|-----------------------|
| メーカー  | martor(マーター)                                      | 型番    | 125001.02             |
| 用途    | 包装資材や段ボール箱等の開梱用<br>カッター                           | 材質    | 刃: スチール<br>本体: プラスチック |
| 全長    | 138mm   | 刃幅    | 19mm                  |
| サイズ   | 53×19×138(L)mm                                    | 重量    | 59g                   |
| 替刃    | EA589CR-10、<br>EA589CR-101～EA589CR-105            | 刃厚    | 0.63mm                |
| 刃長    | 53mm<br>カット長: 14mm(カットできる幅)                       | 切込み深さ | 15mm                  |
| 対応被削材 | 段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材 |       |                       |

ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

左・右利き兼用

未使用時、刃は本体内に収納されています。

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出ています。

レバーから指を離すと収納されます。

自動収納式ではないので、切断後、刃は自動的に収納されません。

ロック、解除、刃交換の3段階調節スライダー付

人間工学に基づいたハンドル設計で、長時間使用でも疲れにくい

ストラップホール付

80%がリサイクルプラスチックで作れているファイバークラス強化ハンドル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.