品番: EA589CT-8

品名:138mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)



販売価格	2,820円 (税抜)/3,102円(税込)					
カタログ価 格	2,820円(税抜)/3,102円(税込)					
在庫数	最新在庫: 336 (2025/11/09 08:20現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	1853ページ					



















ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	125001.02
用途	包装資材や段ボール箱等の開梱用 カッター	材質	刃:スチール 本体:プラスチック
全長	138mm	刃幅	19mm
サイズ	53×19×138(L)mm	重量	59g
替刃	EA589CR-10\ EA589CR-101~EA589CR-105	刃厚	0.63mm
刃長	53mm カット長:14mm(カットできる幅)	切込み深さ	15mm
対応被削材	段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材		

ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

左・右利き兼用

未使用時、刃は本体内に収納されています。

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出ています。

レバーから指を離すと収納されます。	
自動収納式ではないので、切断後、刃は自動的に収納されません。	
ロック、解除、刃交換の3段階調節スライダー付	
人間工学に基づいたハンドル設計で、長時間使用でも疲れにくい	
ストラップホール付	
80%がリサイクルプラスチックで作れているファイバーグラス強化ハンドル	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.