

品番：EA589CT-8

品名：138mm カッターナイフ(セーフティ/左右兼用)



販売価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 261 (2026/04/22 12:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1803ページ		



ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

#### 仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	125001.02
用途	包装資材や段ボール箱等の開梱用 カッター	材質	刃: スチール 本体: プラスチック
全長	138mm	刃幅	19mm
サイズ	53×19×138(L)mm	重量	59g
替刃	EA589CR-10、 EA589CR-101～EA589CR-105	刃厚	0.63mm
刃長	53mm カット長: 14mm(カットできる幅)	切込み深さ	15mm
対応被削材	段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材		

ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

左・右利き兼用

未使用時、刃は本体内に収納されています。

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出ています。

レバーから指を離すと収納されます。

自動収納式ではないので、切断後、刃は自動的に収納されません。

ロック、解除、刃交換の3段階調節スライダー付

人間工学に基づいたハンドル設計で、長時間使用でも疲れにくい

ストラップホール付

80%がリサイクルプラスチックで作れているファイバークラス強化ハンドル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.