

品番：EA589CW-3

品名：118mm 開梱用カッター(使い切り)



|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 390円(税抜)／ 429円(税込)            |      |   |  |
| カタログ価格  | 390円(税抜)／429円(税込)             |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 72 (2024/05/14 22:38現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 1708ページ                       |      |   |  |



仕様

|                                                                                          |                                                  |      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------|
| メーカー                                                                                     | martor(マーター)                                     | 型番   | 145001.12                  |
| サイズ(mm)                                                                                  | 118×4×35.4                                       | 材質   | 刃:スチール<br>本体:ガラス繊維強化プラスチック |
| 重量                                                                                       | 12g                                              | 切削深さ | 3.8mm                      |
| 主な使用用途                                                                                   | 段ボール(一層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー |      |                            |
| 使い切りタイプ                                                                                  |                                                  |      |                            |
| 刃のヘッド部は、「切る」「刺す」の2つの機能を備えています。刃の左右にある刃を使えば、段ボールやフィルムなどの素材を楽に穴を開けられ、ヘッドの角を使えば、ガムテープにも使えます |                                                  |      |                            |
| 刃先の先端部もフラット形状で厚さ約1.5mmと薄く、軽い力で切断ができます。また、0.5mmの刃と高品質のプラスチックボディにより、工具の強度も維持されています         |                                                  |      |                            |
| 被切断材の差込口が4mm幅の為、刃は非常に目立ちません。指は入らず、被切断材は挿入できます、又、切断面の下にある内容物も、刃先との接触から安全に保たれます            |                                                  |      |                            |
| 重さ12gと軽量です。厚み4mmの丸みを帯びたハンドルと、人間工学に基づいて設計された溝が、親指の場所をすぐに見つけることができます                       |                                                  |      |                            |
| 段ボールカッティングのコツ:刃を斜めにしたと切れ味が良くなります。ガイド面が刃の前面にあるのは、最も効果的な角度で切断できるようにする為です                   |                                                  |      |                            |

代替品

|                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <p>品番      EA589CW-2</p> <p>コメント</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号   06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.