

品番：EA589CW-66

品名：開梱用カッター(金属探知反応/ステンス刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/22 14:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1641ページ | | |



ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です

仕様

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|---|
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 32000771.02 |
| 刃長(mm) | 26 | 刃幅(mm) | 18.5 |
| 刃厚(mm) | 0.4 | 全長 | 158mm |
| 材質 | 本体:金属探知プラスチック 刃:ステンレス | 切削深さ | 4mm |
| 重量 | 58.8g | 主な使用用途 | 段ボール(一層まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、結束バンド、袋、繊維、フェルト、シートベルト、革、コーティングフィルム、ラミネートフィルム |

耐摩耗性

ストラップ取付穴付

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。

ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出ても金属として探知が可能です

丸みのあるヘッド形状と保護された刃が、けがや製品を安全に保護します。ヘッド部は強化され、より丈夫で長持ちです

刃物交換ボタンを持ち上げ、カバーを取り外すだけ。刃をすぐに取り出すことができます

指になじむ新しいハンドル形状は、手になじむようにフィットします。また、手や腕にやさしい角度で、刃の位置決めもしやすくなっています

切断部形状はより素早く切断できるようになっており、斜めカットもしやすくなっています。軽い力で負担がかかりません

左右兼用

刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます。

代替品



品番 EA589CW-10

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.