

品番：EA589CW-81

品名：163mm 開梱用カッター(刃幅調節式/セーフティ)



販売価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	370001
刃長	58mm	刃幅	25mm
刃厚	0.63mm	最大切断深さ	10mm
全長	163mm	重量	60g
材質	本体: ガラス繊維強化プラスチック 刃: スチール	主要対象物	段ボール(3枚重ねまで)、プラスチック製ストラップ、巻きつけフィルム、ストレッチフィルム、フェルト、不織布、フォーム剤、発泡スチロール、ラミネートフィルム

切り込み深さを6~10mmまで調整可能

刃が本体に守られて露出していないため、使う人や中の荷物を傷つけるリスクが極限まで抑えられています。

左右両利き対応
工具を使わずに、ボタン一つで簡単に刃の交換が可能です。

切り傷や商品の損傷を防止します。

ハンドルには最低60%再生プラスチックが使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

