

品番：EA589CY-1

品名：185mm カッターナイフ(ツフトゲリップ°)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 11:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1802ページ		



握ったときに滑らず力のかけやすい形状を追求したハイパーシリーズの特大H型カッターナイフ

#### 仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	196B
様式	ネジロック式	材質	本体:ポリプロピレン、刃:SK-120、グリップ:ゴム
全長	185mm	刃幅	25mm
刃厚	0.7mm	重量	145g

特大H型カッターナイフです。

ダンボール等の厚手素材の切断作業にお使い下さい。

極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、通常の大形刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカットにも適しています。

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。

特大サイズながら抜群の使いやすさで、手の大きな方にも扱いやすいです。

ダブルインジェクション成型のラバーグリップ

本体には握りやすさを追求した、『エラストマ樹脂』と『ガラス繊維入り強化ポリプロピレン』を採用しています。

樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性に優れています。

刃の反りが少なく強靱な特大刃を装着しています。

刃先までしっかり固定できるネジロック式

刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.