

品番：EA589CY-10

品名：165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ°)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 805円(税抜) / 886円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 805円(税抜) / 886円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2026/04/22 08:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1800ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                |    |        |
|------|----------------|----|--------|
| メーカー | オルファ(OLFA)     | 型番 | 192B   |
| 材質   | 刃:SK-120、本体:樹脂 | 様式 | ネジロック式 |
| 全長   | 165mm          | 刃幅 | 18mm   |
| 刃厚   | 0.5mm          | 重量 | 86g    |

ラバー付グリップ

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインの大型カッターナイフです。

樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性に優れています。

梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付

刃先までしっかり固定できるネジロック式

替刃は付属していません。

刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.