

品番 : EA589DS-52

品名 : カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,580円(税抜) / 7,238円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,580円(税抜) / 7,238円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/16 12:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1847ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------|----|---|
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10560 |
| 刃先調整 | 自動収納 | 刃長 | 76mm |
| 刃幅 | 17.5mm | 刃厚 | 1.3mm |
| 全長 | 155mm | 材質 | 本体: グラスファイバー強化ナイロン 刃先: セラミック酸化ジルコニウム |
| 重量 | 72g | 仕様 | 左右両利き用 |
| 耐熱温度 | 1600°C(刃) | | |

ラウンド刃先で安全に作業ができます

刃先が丸く尖っていないため、誤って突き刺して怪我をするのを防ぎます。

また切断が終わると、刃が持ち手に自動的に引っ込む刃先自動収納式で、より安全にご使用いただけます。

耐久性の高いナイロン製の持ち手(使いやすいスライダー付き)

左右両利きに対応するデザイン: 刃を逆向きに入れて簡単チェンジ

化学的不活性の刃で鋸がない。

刃の交換に工具不要

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.