


品番：EA590-28

品名：8本組 スナップリングプライヤー



販売価格	30,200円(税抜)／ 33,220円(税込)			
カタログ価格	30,200円(税抜)／33,220円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 04:57現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0328ページ			



ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	00 20 04 V01
<セット内容>	・12～25mm 穴用スナップリングプライヤー ・19～60mm 穴用スナップリングプライヤー ・12～25mm 穴用スナップリングプライヤー/90° ・19～60mm 穴用スナップリングプライヤー/90° ・10～25mm 軸用スナップリングプライヤー ・19～60mm 軸用スナップリングプライヤー ・10～25mm 軸用スナップリングプライヤー/90° ・19～60mm 軸用スナップリングプライヤー/90°	総重量	890g
12～25mm 穴用スナップリングプライヤー	仕様: 穴用・直 リング径: 12～25mm 全長: 140mm	19～60mm 穴用スナップリングプライヤー	仕様: 穴用・直 リング径: 19～60mm 全長: 180mm
12～25mm 穴用スナップリングプライヤー/90°	仕様: 穴用 リング径: 12～25mm 全長: 130mm 先端角度: 90°	19～60mm 穴用スナップリングプライヤー/90°	仕様: 穴用 リング径: 19～60mm 全長: 170mm 先端角度: 90°

10～25mm 軸用スナップリングプライヤー	仕様:軸用・直 リング径:10～25mm 全長:140mm	19～60mm 軸用スナップリングプライヤー	仕様:軸用・直 リング径:19～60mm 全長:180mm
10～25mm 軸用スナップリングプライヤー/90°	仕様:軸用 リング径:10～25mm 全長:125mm 先端角度:90°	19～60mm 軸用スナップリングプライヤー/90°	仕様:軸用 リング径:19～60mm 全長:170mm 先端角度:90°
仕上げ	研磨	先端角度	ストレート・90°
軸・穴用			
調整できる便利なクイックロック付き			
プラスチックパッケージ			
セット内品番は下記のその他関連を参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.