

品番：EA590AJ-2

品名：19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/26 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	48 11 J2
リング径	19~60mm	全長	180mm
先端径	φ1.8mm	先端長	3.1mm(ピン長)
先端形状	ストレート	重量	175g
ハンドル	滑り止め付きプラスチックコート	仕上げ	防錆

### 穴用

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.