


品番：EA590AJ-3

品名：40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー



販売価格	4,850円(税抜)／5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜)／5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー	KNIPLEX (ケニペックス)	型番	48 11 J3
リング径	40～100mm	全長	225mm
先端径	φ2.3mm	先端長	4.0mm(ピン長)
先端形状	ストレート	重量	266g
ハンドル	滑り止め付きプラスチックコート	仕上げ	防錆
穴用			
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。			
先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します			
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.