

品番 : EA590AK-0

品名 : 8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤ-90°



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/29 03:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0329ページ | | |



先端チップはリングとの接触面が広いので、リングを歪めず確実に保持します

仕様

| | | | |
|------|----------------|----------|-----------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 48 21 J01 |
| リング径 | 8~13mm | 全長 | 130mm |
| 先端径 | φ0.9mm | 先端長(ピン長) | 1.4mm |
| 重量 | 105g | 先端形状 | 90° |
| 仕上げ | 防錆 | ハンドル | 滑り止め付きプラスチックコート |


穴用

バンドタイプ(90°)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

代替品

| | |
|---|--|
|  | 品番 EA590AM-0 コメント ストップ付 |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.