

品番：EA590AK-3

品名：40-100mm 穴用精密スナップリングフライヤー-90°



販売価格	5,060円(税抜) / 5,566円(税込)		
カタログ価格	5,060円(税抜) / 5,566円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0335ページ		



先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	4821J31
リング径	40~100mm	全長	210mm
先端径	φ 2.3mm		

穴用

ベンドタイプ(90°)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。

防錆仕上げ

先端チップはリングとの接触面が広いため、リングを歪めず確実に保持します

狭所での作業に便利なスリムなヘッド形状

ハンドルは滑りにくい樹脂コーティング

重量(g)	265	先端長(ピン長)(mm)	4.0
-------	-----	--------------	-----

ビニルグリップ

先端ピン 強力バネ鋼

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.